

**RIDERSERIES RCI
SRC-I CLIP LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Leva di tenuta/sgancio in plastica per relè RIDERSERIES RCI.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SRC-I CLIP LP
Nr.Cat.	8869520000
Versione	RIDERSERIES RCI, Clip di fissaggio
GTIN (EAN)	4032248745135
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati

**RIDERSERIES RCI
SRC-I CLIP LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	15,5 mm	Larghezza (pollici)	0,61 inch
Posizione verticale	16,6 mm	Altezza (pollici)	0,654 inch
Profondità	45,6 mm	Profondità (pollici)	1,795 inch
Peso netto	2 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	85 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C		

Dati generali

Versione	per relè bassi	Materiale	Plastica
Colori	arancione		

Classificazioni

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici [EPLAN, WSCAD](#)
Dati ingegneristici [STEP](#)

**RIDERSERIES RCI
SRC-I CLIP LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Dimensional drawing**