

**Industrial Ethernet  
IE-TO-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Uscita guida, versione giunto SC-Duplex secondo IEC  
61754-4

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                                            |
| Tipo       | IE-TO-SCD-SM                                               |
| Nr.Cat.    | <a href="#">8946980000</a>                                 |
| Versione   | Outlet guida di supporto, LWL, SC-Duplex, Singlemode, IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248734993                                              |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                    |

**Industrial Ethernet  
IE-TO-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 40 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio, max. 70 °C

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Campo della temperatura di montaggio,  
min. -25 °CCampo della temperatura di montaggio,  
max. 70 °C

Temperatura d'esercizio, min. -40 °C

Temperatura di magazzino

Temperatura di posa

**Dati generali**

Cicli di inserimento 1000

Collegamento 2 SC-Duplex

Grado di protezione IP20

Perdita d'inserzione ≤ 0,5 dB

Tipo di montaggio TS 35

Collegamento 1 SC-Duplex

Colori Grigio chiaro

Materiale base della custodia PA UL 94 V0

Tipo di filo Singlemode

**Norme**

Connettori a norma IEC 61754-4

N° certificato (UL)

E477798

**Classificazioni**

ETIM 3.0 EC000018

ETIM 5.0 EC000018

UNSPSC 30-21-18-01

eClass 7.1 27-25-05-04

eClass 9.0 27-44-03-20

ETIM 4.0 EC000018

ETIM 6.0 EC000313

eClass 6.2 27-25-05-04

eClass 8.1 19-17-01-25

eClass 9.1 19-17-01-25

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)Documentazione utente [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

**Industrial Ethernet  
IE-TO-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni****Disegno quotato****Disegno**