

**Industrial Ethernet
IE-TO-SCRJ-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Uscita guida, versione giunto SC-RJ secondo IEC
61754-24

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-TO-SCRJ-MM
Nr.Cat.	8946990000
Versione	Outlet guida di supporto, LWL, SCRJ, Multimode, POF, IP20
GTIN (EAN)	4032248735006
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-TO-SCRJ-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 38,7 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 70 °C

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Campo della temperatura di montaggio,
min. -25 °CCampo della temperatura di montaggio,
max. 70 °C

Temperatura d'esercizio , min. -40 °C

Temperatura di magazzino

Temperatura di posa

Dati generali

Cicli di inserimento 1000

Collegamento 2 SCRJ

Grado di protezione IP20

Perdita d'inserzione ≤ 0,4 dB

Tipo di montaggio TS 35

Collegamento 1 SCRJ

Colori Grigio chiaro

Materiale base della custodia PA UL 94 V0

Tipo di filo Multimode, POF

Norme

Connettori a norma IEC 61754-24

N° certificato (UL)

E477798

Classificazioni

ETIM 3.0 EC000018

ETIM 5.0 EC000018

UNSPSC 30-21-18-01

eClass 7.1 27-25-05-04

eClass 9.0 27-44-03-20

ETIM 4.0 EC000018

ETIM 6.0 EC000313

eClass 6.2 27-25-05-04

eClass 8.1 19-17-01-25

eClass 9.1 19-17-01-25

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

DownloadsBrochure/Catalogo [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)Documentazione utente [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

**Industrial Ethernet
IE-TO-SCRJ-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato****Disegno**