

**Industrial Ethernet
IE-TO-SCRJ-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Uscita guida, versione giunto SC-RJ secondo IEC
61754-24

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-TO-SCRJ-MM
Nr.Cat.	8946990000
Versione	Outlet guida di supporto, LWL, SCRJ, Multimode, POF, IP20
GTIN (EAN)	4032248735006
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-TO-SCRJ-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	38,7 g
------------	--------

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.	70 °C		

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	SCRJ	Colori	Grigio chiaro
Grado di protezione	IP20	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Tipo di filo	Multimode, POF
Tipo di montaggio	TS 35		

Norme

Connettori a norma	IEC 61754-24	N° certificato (UL)	E477798
--------------------	--------------	---------------------	---------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20	eClass 9.1	19-17-01-25

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration

**Industrial Ethernet
IE-TO-SCRJ-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato****Disegno**