

**Industrial Ethernet  
IE-TO-LCD-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Uscita guida e design del giunto LC-Duplex secondo IEC  
61754-20

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-TO-LCD-MM
Nr.Cat.	<a href="#">8947010000</a>
Versione	Outlet guida di supporto, LWL, LC-Duplex, Multimode, IP20
GTIN (EAN)	4032248735020
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet  
IE-TO-LCD-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Peso netto 32,5 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C	Temperatura di posa	
Campo della temperatura di montaggio, max.	70 °C		

**Dati generali**

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	LC Duplex	Colori	Grigio chiaro
Grado di protezione	IP20	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Tipo di filo	Multimode
Tipo di montaggio	TS 35		

**Norme**

Connettori a norma IEC 61754-20

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20	eClass 9.1	19-17-01-25

**Approvazioni**

Omologazioni




ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Industrial Ethernet  
IE-TO-LCD-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni****Disegno quotato****Disegno**