Elementi di collegamento
H16,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)
Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1
• Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H16,0/32
Nr.Cat.	9004160000
Versione	Terminali, non isolato, 32 mm
GTIN (EAN)	4008190084004
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento H16,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1,26 inch
Peso netto	0,9 g		

Dati tecnici

Versione	non isolato

Terminali

Diametro del collare (D2)	7,5 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	5,8 mm
L1 in mm	32 mm	Lunghezza di spellatura	32 mm
Sezione di collegamento cavo	16 mm²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 6

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Elementi di collegamento
H16,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura



