

**Elementi di collegamento
H1,0/14D R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/14D R
Nr.Cat.	9019080000
Versione	Terminali, isolato, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190090623
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

Elementi di collegamento H1,0/14D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	14 mm	Larghezza (pollici)	0,551 inch
Peso netto	0,097 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	DIN	Designazione militare	T 20A 009 A
Diámetro del collare (D2)	3 mm	Diámetro della superficie di contatto (D1)	1,4 mm
L1 in mm	14 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Lunghezza di spellatura	10 mm	Sezione di collegamento cavo	1 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17	Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H1,0/14D R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

