

**Elementi di collegamento  
H1,0/16D R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Tipo        | H1,0/16D R                              |
| Nr.Cat.     | <a href="#">9019100000</a>              |
| Versione    | Terminali, isolato, 12 mm, 10 mm, rosso |
| GTIN (EAN)  | 4008190159986                           |
| CPZ         | 500 Pezzo                               |
| Imballaggio | sfuso                                   |

**Elementi di collegamento**  
**H1,0/16D R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |        |                     |           |
|------------|--------|---------------------|-----------|
| Larghezza  | 16 mm  | Larghezza (pollici) | 0,63 inch |
| Peso netto | 0,11 g |                     |           |

**Dati tecnici**

|          |         |
|----------|---------|
| Versione | isolato |
|----------|---------|

**Terminali**

|                                        |         |                                             |                   |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | DIN     | Designazione militare                       | T 20A 010 A       |
| Diametro del collare (D2)              | 3 mm    | Diametro della superficie di contatto (D1)  | 1,4 mm            |
| L1 in mm                               | 16 mm   | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 10 mm             |
| Lunghezza di spellatura                | 12 mm   | Sezione di collegamento cavo                | 1 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 17  | Spessore del collare isolante (S2)          | 0,25 mm           |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0,15 mm |                                             |                   |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                     |

**Elementi di collegamento  
H1,0/16D R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni****Simile alla figura**