

**Elementi di collegamento  
H10,0/22D R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H10,0/22D R
Nr.Cat.	<a href="#">9019240000</a>
Versione	Terminali, isolato, 15 mm, 12 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190075385
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

## Foglio dati

### Elementi di collegamento H10,0/22D R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0,866 inch
Peso netto	0,54 g		

### Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

### Terminali

Colore	DIN	Designazione militare	T 20A 024 A
Diámetro del collare (D2)	7,6 mm	Diámetro della superficie di contatto (D1)	4,5 mm
L1 in mm	22 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	10 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 7	Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>