

**Elementi di collegamento
H35,0/30D 16 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H35,0/30D 16 R
Nr.Cat.	9019310000
Versione	Terminali, isolato, 19 mm, 16 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190102234
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento
H35,0/30D 16 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1,181 inch
Peso netto	1,36 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	DIN	Designazione militare	T 20A 031 A
Diametro del collare (D2)	12,7 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	8,3 mm
L1 in mm	30 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	16 mm
Lunghezza di spellatura	19 mm	Sezione di collegamento cavo	35 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2	Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP