


**Elementi di collegamento  
H6/26T GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H6/26T GN
Nr.Cat.	<a href="#">9021140000</a>
Versione	Terminali, isolato, 20 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022501
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

**Elementi di collegamento  
H6/26T GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1,024 inch
Peso netto	0,5 g		

**Dati tecnici**

Versione	isolato
----------	---------

**Terminali**

Colore	Telemecanique	Designazione militare	T 20A 023 A
Diametro del collare (D2)	6,3 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	3,5 mm
L1 in mm	26 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Lunghezza di spellatura	20 mm	Sezione di collegamento cavo	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Approvazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>