

**Elementi di collegamento
H4,0/18 GR SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- In bustine multiple
- Codice colori Weidmüller
- Altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/18 GR SV
Nr.Cat.	9026010000
Versione	Terminali, isolato, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190117382
CPZ	250 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

Foglio dati

Elementi di collegamento H4,0/18 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0,709 inch
Peso netto	0,29 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Weidmüller	Designazione militare	T 20A 019 A
Diametro del collare (D2)	4,8 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	2,8 mm
L1 in mm	18 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Lunghezza di spellatura	12 mm	Sezione di collegamento cavo	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H4,0/18 GR SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

