

**Elementi di collegamento
H70,0/37 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H70,0/37 GE
Nr.Cat.	9028200000
Versione	Terminali, isolato, 26 mm, 21 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190891572
CPZ	25 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

Elementi di collegamento H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	40 mm	Larghezza (pollici)	1,575 inch
Peso netto	3,9 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	16 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	12,7 mm	L1 in mm	37 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	21 mm	Lunghezza di spellatura	26 mm
Sezione di collegamento cavo	70 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2/0
Spessore del collare isolante (S2)	0,6 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,35 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP