

**Elementi di collegamento  
H70,0/37 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H70,0/37 GE
Nr.Cat.	<a href="#">9028200000</a>
Versione	Terminali, isolato, 26 mm, 21 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190891572
CPZ	25 Pezzo
Imballaggio	sfuso

## Foglio dati

### Elementi di collegamento H70,0/37 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	40 mm	Larghezza (pollici)	1,575 inch
Peso netto	3,9 g		

### Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

### Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	16 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	12,7 mm	L1 in mm	37 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	21 mm	Lunghezza di spellatura	26 mm
Sezione di collegamento cavo	70 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2/0
Spessore del collare isolante (S2)	0,6 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,35 mm

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>