

Elementi di collegamento
H95,0/44 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H95,0/44 R
Nr.Cat.	9028210000
Versione	Terminali, isolato, 31 mm, 25 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190891589
CPZ	25 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento
H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	44 mm	Larghezza (pollici)	1,732 inch
Peso netto	5,2 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	18 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	14,7 mm	L1 in mm	44 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	25 mm	Lunghezza di spellatura	31 mm
Sezione di collegamento cavo	95 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 3/0
Spessore del collare isolante (S2)	0,6 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,35 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP