

**Elementi di collegamento  
H1,0/18 GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Tipo        | H1,0/18 GE SV                            |
| Nr.Cat.     | <a href="#">9028340000</a>               |
| Versione    | Terminali, isolato, 15 mm, 12 mm, giallo |
| GTIN (EAN)  | 4008190902100                            |
| CPZ         | 500 Pezzo                                |
| Imballaggio | in bustine separabili                    |

**Elementi di collegamento**  
**H1,0/18 GE SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Larghezza  | 18 mm   | Larghezza (pollici) | 0,709 inch |
| Peso netto | 0,142 g |                     |            |

**Dati tecnici**

|          |         |
|----------|---------|
| Versione | isolato |
|----------|---------|

**Terminali**

|                                             |                   |                                        |         |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------|
| Colore                                      | Weidmüller        | Diametro del collare (D2)              | 3 mm    |
| Diametro della superficie di contatto (D1)  | 1,4 mm            | L1 in mm                               | 18 mm   |
| Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 12 mm             | Lunghezza di spellatura                | 15 mm   |
| Sezione di collegamento cavo                | 1 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 17  |
| Spessore del collare isolante (S2)          | 0,25 mm           | Spessore della bussola in metallo (S1) | 0,15 mm |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                     |

### Elementi di collegamento H1,0/18 GE SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Simile alla figura

