

**Elementi di collegamento**  
**H0,75/14DS GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Tipo        | H0,75/14DS GR                           |
| Nr.Cat.     | <a href="#">9028580000</a>              |
| Versione    | Terminali, isolato, 10 mm, 8 mm, grigio |
| GTIN (EAN)  | 4032248159475                           |
| CPZ         | 500 Pezzo                               |
| Imballaggio | sfuso                                   |

**Elementi di collegamento**  
**H0,75/14DS GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Larghezza  | 14 mm   | Larghezza (pollici) | 0,551 inch |
| Peso netto | 0,094 g |                     |            |

**Dati tecnici**

|          |         |
|----------|---------|
| Versione | isolato |
|----------|---------|

**Terminali**

|                                             |                      |                                        |         |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|
| Colore                                      | DIN                  | Diametro del collare (D2)              | 3,4 mm  |
| Diametro della superficie di contatto (D1)  | 1,2 mm               | L1 in mm                               | 14 mm   |
| Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 8 mm                 | Lunghezza di spellatura                | 10 mm   |
| Sezione di collegamento cavo                | 0,75 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 18  |
| Spessore del collare isolante (S2)          | 0,25 mm              | Spessore della bussola in metallo (S1) | 0,15 mm |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                 |

**Elementi di collegamento**  
**H0,75/14DS GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Simile alla figura**

