

**Elementi di collegamento
H1,0/19 ZH GE**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H1,0/19 ZH GE
Nr.Cat.	9037270000
Versione	Terminali, Terminali doppi, 16 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190492748
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento
H1,0/19 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0,748 inch
Peso netto	0,178 g		

Dati tecnici

Versione	Terminali doppi
----------	-----------------

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	5,8 mm	Colore	Weidmüller
Diametro della superficie di contatto (D1)	2 mm	L1 in mm	19 mm
Larghezza del collare isolante (B)		Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Lunghezza di spellatura	3,2 mm	Sezione di collegamento cavo	1 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	16 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	AWG 17		
	0,15 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	WSCAD, EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

Elementi di collegamento
H1,0/19 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Simile alla figura**