

**Elementi di collegamento
H10,0/24 ZH EB**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H10,0/24 ZH EB
Nr.Cat.	9037340000
Versione	Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio
GTIN (EAN)	4008190492816
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento
H10,0/24 ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1,024 inch
Peso netto	0,8 g		

Dati tecnici

Versione	Terminali doppi
----------	-----------------

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	13,4 mm	Colore	Weidmüller
Diametro della superficie di contatto (D1)	5,8 mm	L1 in mm	24 mm
Larghezza del collare isolante (B)	7,6 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Lunghezza di spellatura	17 mm	Sezione di collegamento cavo	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8	Spessore del collare isolante (S2)	0,5 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

**Elementi di collegamento
H10,0/24 ZH EB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

