

**Elementi di collegamento
H0,75/16D ZH GR**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per i seguenti conduttori: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/16D ZH GR
Nr.Cat.	9037420000
Versione	Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190492991
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento
H0,75/16D ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	16 mm	Larghezza (pollici)	0,63 inch
Peso netto	0,14 g		

Dati tecnici

Versione	Terminali doppi
----------	-----------------

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	5,5 mm	Colore	DIN
Diametro della superficie di contatto (D1)	1,7 mm	L1 in mm	16 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Lunghezza di spellatura	13 mm	Sezione di collegamento cavo	0,75 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 18	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Elementi di collegamento
H0,75/16D ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Simile alla figura**