

**Elementi di collegamento**  
**H0,75/16T ZH HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Per i seguenti conduttori: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Tipo        | H0,75/16T ZH HBL                                  |
| Nr.Cat.     | <a href="#">9037620000</a>                        |
| Versione    | Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, Azzurro |
| GTIN (EAN)  | 4008190493264                                     |
| CPZ         | 500 Pezzo                                         |
| Imballaggio | sfuso                                             |

**Elementi di collegamento**  
**H0,75/16T ZH HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |         |                     |           |
|------------|---------|---------------------|-----------|
| Larghezza  | 16 mm   | Larghezza (pollici) | 0,63 inch |
| Peso netto | 0,144 g |                     |           |

**Dati tecnici**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Versione | Terminali doppi |
|----------|-----------------|

**Terminali**

|                                            |         |                                             |                      |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|
| Altezza del collare isolante (A)           | 5,5 mm  | Colore                                      | Telemecanique        |
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 1,7 mm  | L1 in mm                                    | 16 mm                |
| Larghezza del collare isolante (B)         | 3 mm    | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 10 mm                |
| Lunghezza di spellatura                    | 13 mm   | Sezione di collegamento cavo                | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.     | AWG 18  | Spessore del collare isolante (S2)          | 0,3 mm               |
| Spessore della bussola in metallo (S1)     | 0,15 mm |                                             |                      |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                     |

**Elementi di collegamento**  
**H0,75/16T ZH HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Simile alla figura**