


**Elementi di collegamento**  
**H16,0/38T ZH W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Per i seguenti fili: 2 x 16,0 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 6)

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H16,0/38T ZH W
Nr.Cat.	<a href="#">9037740000</a>
Versione	Terminali, Terminali doppi, 29 mm, 25 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190493561
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

## Foglio dati

### Elementi di collegamento H16,0/38T ZH W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	38 mm	Larghezza (pollici)	1,496 inch
Peso netto	1,82 g		

### Dati tecnici

Versione	Terminali doppi
----------	-----------------

### Terminali

Altezza del collare isolante (A)	17,2 mm	Colore	Telemecanique
Diametro della superficie di contatto (D1)	8,3 mm	L1 in mm	38 mm
Larghezza del collare isolante (B)	9,5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	25 mm
Lunghezza di spellatura	29 mm	Sezione di collegamento cavo	16 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 6	Spessore del collare isolante (S2)	0,6 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,3 mm		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>