

ERSATZMESSER STRIPAX PL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tagliacavi, utensile spellafili e pinza crimpatrice per strisce di terminali concatenate**

- Taglio
- Spellatura
- Crimpatura
- alimentazione automatica dei terminali
- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- modalità di lavoro razionale: un solo utensile per la lavorazione del cavo, con un conseguente risparmio di tempo

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERSATZMESSER STRIPAX PL
Nr.Cat.	9050340000
Versione	Lame di ricambio
GTIN (EAN)	4008190350949
CPZ	5 Pezzo

ERSATZMESSER STRIPAX PL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	27,5 mm	Larghezza (pollici)	1,083 inch
Posizione verticale	8,8 mm	Altezza (pollici)	0,346 inch
Profondità	0,45 mm	Profondità (pollici)	0,018 inch
Peso netto	0,6 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Approvazioni

Omologazioni

**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	WSCAD