

Spine piatte
LIR 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Connettori ad anello isolati in PVC**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 2,5M5 V
Nr.Cat.	9200180000
Versione	Spine piatte,Giunto isolato, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati

Spine piatte LIR 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	23,8 mm	Larghezza (pollici)	0,937 inch
Profondità	6,2 mm	Profondità (pollici)	0,244 inch
Peso netto	0,71 g		

Giunti

Colore d'identificazione	blu	Densità di collegamenti (S1)	0,8 mm
Diametro collare isolante (D)	4,5 mm	Diametro esterno (d)	8,5 mm
Diametro interno (d1)	5,3 mm	Dimensione	M 5
Dimensione (bulloni)	M 5	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	11,3 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN