

**Spine piatte**  
**LIR 6M5 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettori ad anello isolati in PVC**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | LIR 6M5 V                                                           |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9200240000</a>                                          |
| Versione   | Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248410064                                                       |
| CPZ        | 100 Pezzo                                                           |

**Spine piatte  
LIR 6M5 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |         |                      |            |
|------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza  | 27,3 mm | Larghezza (pollici)  | 1,075 inch |
| Profondità | 8,1 mm  | Profondità (pollici) | 0,319 inch |
| Peso netto | 1,65 g  |                      |            |

**Giunti**

|                                    |                   |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Colore d'identificazione           | giallo            | Densità di collegamenti (S1)       | 1 mm              |
| Diametro collare isolante (D)      | 6,4 mm            | Diametro esterno (d)               | 9,5 mm            |
| Diametro interno (d1)              | 5,3 mm            | Dimensione                         | M 5               |
| Dimensione (bulloni)               | M 5               | Isolamento                         | presente          |
| Lunghezza collare isolante (b)     | 14,15 mm          | Materiale/plastica                 | PVC               |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 4 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000385    | ETIM 4.0   | EC000385    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                |