


**Spine piatte**  
**LIR 6M8 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Connettori ad anello isolati in PVC**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	LIR 6M8 V
Nr.Cat.	<a href="#">9200260000</a>
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410088
CPZ	100 Pezzo

## Foglio dati

### Spine piatte LIR 6M8 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	35,1 mm	Larghezza (pollici)	1,382 inch
Peso netto	2,44 g		

### Giunti

Colore d'identificazione	giallo	Densità di collegamenti (S1)	1 mm
Diametro collare isolante (D)	6,4 mm	Diametro esterno (d)	15 mm
Diametro interno (d1)	8,4 mm	Dimensione	M 8
Dimensione (bulloni)	M 8	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	14,15 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN</a>