

**Spine piatte
LIS 1,5M4 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/
PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIS 1,5M4 V
Nr.Cat.	9200310000
Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1.5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410132
CPZ	100 Pezzo

**Spine piatte
LIS 1,5M4 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	22,6 mm	Larghezza (pollici)	0,89 inch
Profondità	5,8 mm	Profondità (pollici)	0,228 inch
Peso netto	0,75 g		

Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Densità di collegamenti (S1)	0,75 mm
Diametro collare isolante (D)	4 mm	Diametro esterno (d)	7,2 mm
Diametro interno (d1)	4,3 mm	Dimensione	M 4
Dimensione (bulloni)	M 4	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	11,3 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Spine piatte
LIS 1,5M4 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**