

**Spine piatte  
LIS 1,5M5 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/  
PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	LIS 1,5M5 V
Nr.Cat.	<a href="#">9200320000</a>
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410149
CPZ	100 Pezzo

## Foglio dati

### Spine piatte LIS 1,5M5 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	22,4 mm	Larghezza (pollici)	0,882 inch
Profondità	5,8 mm	Profondità (pollici)	0,228 inch
Peso netto	0,71 g		

### Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Densità di collegamenti (S1)	0,75 mm
Diametro collare isolante (D)	4 mm	Diametro esterno (d)	8,1 mm
Diametro interno (d1)	5,3 mm	Dimensione	M 5
Dimensione (bulloni)	M 5	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	11,3 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN</a>

**Foglio dati****Spine piatte  
LIS 1,5M5 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**