

**Spine piatte
LIS 6M5 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/
PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIS 6M5 V
Nr.Cat.	9200420000
Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4032248410262
CPZ	100 Pezzo

**Spine piatte
LIS 6M5 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	26,9 mm	Larghezza (pollici)	1,059 inch
Profondità	8 mm	Profondità (pollici)	0,315 inch
Peso netto	1,63 g		

Giunti

Colore d'identificazione	giallo	Densità di collegamenti (S1)	1 mm
Diametro collare isolante (D)	6,4 mm	Diametro esterno (d)	9 mm
Diametro interno (d1)	5,3 mm	Dimensione	M 5
Dimensione (bulloni)	M 5	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	14,15 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Spine piatte
LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

