

**Spine piatte
LIP 1,5R12 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIP 1,5R12 V
Nr.Cat.	9200460000
Versione	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² - 1.5 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	40322484 10309
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati

Spine piatte LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	23,3 mm	Larghezza (pollici)	0,917 inch
Profondità	5,8 mm	Profondità (pollici)	0,228 inch
Peso netto	0,71 g		

Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Diametro collare isolante (D)	4 mm
Dimensione	12.0 mm	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	11,3 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max. dimensione (lunghezza codolo)	1,5 mm ² 12 mm	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Dati ingegneristici [EPLAN](#)

Foglio dati**Spine piatte
LIP 1,5R12 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni