

**Spine piatte
LIP 6R14 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIP 6R14 V
Nr.Cat.	9200480000
Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4032248410323
CPZ	100 Pezzo

**Spine piatte
LIP 6R14 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	28,15 mm	Larghezza (pollici)	1,108 inch
Profondità	8 mm	Profondità (pollici)	0,315 inch
Peso netto	1,7 g		

Giunti

Colore d'identificazione	giallo	Diametro collare isolante (D)	6,4 mm
Dimensione	14,0 mm	Isolamento	presente
Lunghezza collare isolante (b)	14,5 mm	Materiale/plastica	PVC
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²
dimensione (lunghezza codolo)	14 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Foglio dati**Spine piatte
LIP 6R14 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni