

**Spine piatte  
LIF 1,5F488 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Prese piatte isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | LIF 1,5F488 R                                                           |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9200530000</a>                                              |
| Versione   | Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248410378                                                           |
| CPZ        | 100 Pezzo                                                               |

**Spine piatte**  
**LIF 1,5F488 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |         |                      |            |
|------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza  | 19,2 mm | Larghezza (pollici)  | 0,756 inch |
| Profondità | 5,7 mm  | Profondità (pollici) | 0,224 inch |
| Peso netto | 0,71 g  |                      |            |

**Giunti**

|                                    |                     |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Colore d'identificazione           | rosso               | Densità di innesto (d3)            | 0,8 mm              |
| Diametro collare isolante (D)      | 4 mm                | Dimensione                         | 4,8 x 0,8 mm        |
| Dimensione (spina piatta)          | 4,8 x 0,8 mm        | Isolamento                         | presente            |
| Larghezza di innesto (d2)          | 4,8 mm              | Lunghezza collare isolante (b)     | 10 mm               |
| Materiale/plastica                 | PVC                 | Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |                                    |                     |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001052    | ETIM 4.0   | EC001052    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Foglio dati****Spine piatte**  
**LIF 1,5F488 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**