

**Elementi di collegamento**  
**H 10,0/22 S EB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Tipo        | H 10,0/22 S EB                           |
| Nr.Cat.     | <a href="#">9203620000</a>               |
| Versione    | Terminali, isolato, 15 mm, 12 mm, avorio |
| GTIN (EAN)  | 4032248565061                            |
| CPZ         | 100 Pezzo                                |
| Imballaggio | sfuso                                    |

## Elementi di collegamento

### H 10,0/22 S EB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Larghezza  | 22 mm  | Larghezza (pollici) | 0,866 inch |
| Peso netto | 0,51 g |                     |            |

### Dati tecnici

|          |         |
|----------|---------|
| Versione | isolato |
|----------|---------|

### Terminali

|                                             |                    |                                        |        |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| Colore                                      | altro              | Diametro del collare (D2)              | 7,1 mm |
| Diametro della superficie di contatto (D1)  | 4,6 mm             | L1 in mm                               | 22 mm  |
| Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 12 mm              | Lunghezza di spellatura                | 15 mm  |
| Sezione di collegamento cavo                | 10 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 8  |
| Spessore del collare isolante (S2)          | 0,6 mm             | Spessore della bussola in metallo (S1) | 0,2 mm |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### Approvazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Downloads

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a>         |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                 |

**Elementi di collegamento**  
**H 10,0/22 S EB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Simile alla figura**