

**Elementi di collegamento
H 4,0/20 DS GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H 4,0/20 DS GR
Nr.Cat.	9203630000
Versione	Terminali, isolato, 15 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248565078
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento
H 4,0/20 DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0,787 inch
Peso netto	0,26 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	altro	Diametro del collare (D2)	4,7 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	2,9 mm	L1 in mm	20 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm	Lunghezza di spellatura	15 mm
Sezione di collegamento cavo	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Spessore del collare isolante (S2)	0,5 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	WSCAD, EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

**Elementi di collegamento
H 4,0/20 DS GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Simile alla figura**