

Accessori
TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS 32X15 2M/AL/BK
Nr.Cat.	0169300000
Versione	Guida di supporto, TS 32, senza foro longitudinale, Alluminio, non trattato
GTIN (EAN)	4008190105167
CPZ	2 m

Accessori
TS 32X15 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1,26 inch
Posizione verticale	33 mm	Altezza (pollici)	1,299 inch
Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0,591 inch
Peso netto	235,5 g		

Guide di supporto

Corrente di dimensionamento con funzione PEN, max. consentita	192 A	Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	70 mm²
Spessore	1,5 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks