Industrial Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Uscita guida, versione giunto USB (A-A) secondo IEC 61076-3-107

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-TO-USB
Nr.Cat.	8946960000
Versione	Outlet per guide di supporto, USB, IP20
GTIN (EAN)	4032248734955
CPZ	1 Pezzo

Industrial Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	38,3 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.	70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati generali

Collegamento 1	USB A	Collegamento 2	USB A
Cablaggio	USB	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Tipo di montaggio	TS 35
Grado di protezione	IP20		

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-107

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20	eClass 9.1	19-17-01-25

Approvazioni

Omologazioni	EAC
ROHS	Conforme

Downloads


Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Industrial Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Disegno

