Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Interfaccia di servizio FrontCom® Micro con RJ45 in IP65

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FCM-RJ45-FJ-P
Nr.Cat.	1018830000
Versione	FrontCom Micro con modulo RJ45, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248730087
CPZ	10 Pezzo

Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Spessore della parete, max.	3 mm	Spessore della parete, min.	1 mm
Peso netto	39,6 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzinaggio	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati generali

Dado di fissaggio della coppia di serraggio	2 Nm	Collegamento 1	RJ45
Collegamento 2	IDC	Descrizione articolo	FrontCom Micro con modulo RJ45
Cablaggio	PROFINET	Colori	Nero
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Diametro isolamento, max.	1,6 mm
Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, min.	5,5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box	Schermatura	contatto schermatura a 360°
Grado di protezione	IP65, in stato chiuso	Cicli di inserimento	750

Norme

Connettori a norma	IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369

Proprietà elettriche

PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3at

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Approvazioni

Omologazioni	c UL us LISTED
ROHS	Conforme

Data di creazione 25 giugno 2019 21.19.41 CEST

Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads


Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DUXR.E316369

Industrial Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Sezione di montaggio

