

WXDV 120 Set

Codice articolo: T0051320599N



Benefits

- › 120 W, 24 V
- › Range temperatura 100°C - 450°C
- › Tempo riscaldamento circa 35 sec. (100 - 350°C)
- › Funzione Standby disponibile
- › Anello a LED blu
- › Collettore lega integrato
- › Memorizzazione parametri interna (Zero Tolleranza)



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	120 W
Famiglia di punte	XDS, XDSL
Unità di alimentazione	WXD 2, WXR 3
WX compatibile	on
Intervallo di temperatura °C	100 - 450
Intervallo di temperatura °F	200 - 850
Tempo di riscaldamento	32
Supporto di sicurezza	WDH 40 (T0051515399)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 40 (T0051515399)
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---