


WXHAP 200 Set

Codice articolo: T0052712099N



Benefits

- > 200 W, 24 V
- > Range temperatura 50 °C - 550 °C
- > Anello a LED blu
- > Memorizzazione interna dei parametri (Zero Tolleranza)
- > Flusso d'aria deionizzata



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	200 W
Famiglia di punte	F, R, D, Q
Unità di alimentazione	WXA 2, WXR 3
WX compatibile	on
Intervallo di temperatura °C	100 - 550
Intervallo di temperatura °F	200 - 999
Tempo di riscaldamento	---
Supporto di sicurezza	WDH 30 (T0051515299)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 30 (T0051515299)
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---