

# CRIMPFOX-M SC 6/DIE

Codice articolo: 1212085



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212085>

Stampo, per Crimpfox-M, per prese piatte non isolate 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>,  
imballato in custodie box affiancabili

## Dati commerciali

EAN	 4 046356 454551
VPE	1
Tariffa doganale	82032000
Peso lordo pezzi	80,32 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 643 (CL-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 26.09.2008



Verificare che i dati qui riportati  
siano ricavati dal catalogo online.  
Utilizzare tutte le informazioni  
e i dati della documentazione  
per l'utente alla pagina [http://  
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per  
il download da Internet, valgono le  
condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

Lunghezza (b)	114 mm
Altezza	25,5 mm
Larghezza (a)	75 mm
Colore	nero
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 1
Sezione min.	0,5 mm <sup>2</sup>

Sezione max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min	22
AWG max	16
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 2
Sezione min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	16
AWG max	14
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 3
Sezione min.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min	12
AWG max	10
Crimpatura	Crimpatura B
Tipo contatti	Prese piatte

## Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.