

# PLC-OSC-125DC/300DC/ 1

Codice articolo: 2982210

La figura illustra la versione PLC-OSC-24DC/300DC/1



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2982210>

PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 125 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A



## Dati commerciali

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN              | <br>4 046356 082631 |
| VPE              | 10                                                                                                    |
| Tariffa doganale | 85364900                                                                                              |
| Peso lordo pezzi | 34,63 g                                                                                               |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 25.10.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Omologazioni



Omologazioni

cULus Listed, cULus Recognized, GL

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|----------|---------------|-------------|
|----------|---------------|-------------|

#### Modulo di alimentazione

|         |            |                                                                                                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2966508 | PLC-ESK GY | Morsetto di alimentazione per alimentare fino a quattro potenziali, per il montaggio su NS 35/7,5 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Montaggio

|         |                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM  | Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                                                                                                       |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM       | Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm                                                                                                    |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM     | Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                                                                                                        |
| 0801377 | NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM | Guida di supporto, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento                                                                                                                                              |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM    | Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm                                                                                       |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM    | Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                                                                                           |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM         | Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm                                                                                                     |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM       | Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                                                                                                         |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM   | Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m                                                                                                                        |
| 2966841 | PLC-ATP BK                   | Piastra isolante, spessore 2 mm, da fissare all'inizio e alla fine di ogni morsettiera PLC. Inoltre per: separazione ottica di gruppi, separazione sicura di diverse tensioni di PLC-INTERFACE attigue secondo DIN VDE 0106-101, separazione |

#### Ponticelli

|         |               |                                                                 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2966812 | FBST 6-PLC BU | Ponticello singolo, Lunghezza: 6 mm, N. poli: 2, Colore: blu    |
| 2966825 | FBST 6-PLC GY | Ponticello singolo, Lunghezza: 6 mm, N. poli: 2, Colore: grigio |
| 2966236 | FBST 6-PLC RD | Ponticello singolo, Lunghezza: 6 mm, N. poli: 2, Colore: rosso  |
| 2967688 | FBST 8-PLC GY | Ponticello singolo, Lunghezza: 8 mm, N. poli: 2, Colore: grigio |


|         |                 |                                                                |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 2967691 | FBST 14-PLC BK  | Ponticello singolo, Lunghezza: 14 mm, N. poli: 2, Colore: nero |
| 2966692 | FBST 500-PLC BU | Ponticelli continui, Lunghezza: 500 mm, Colore: blu            |
| 2966838 | FBST 500-PLC GY | Ponticelli continui, Lunghezza: 500 mm, Colore: grigio         |
| 2966786 | FBST 500-PLC RD | Ponticelli continui, Lunghezza: 500 mm, Colore: rosso          |

#### Utensili

|         |               |                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x1 00 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


#### Disegni

##### Diagramma



La figura illustra la curva di derating per PLC-...300DC/1

##### Schema di collegamento



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.