



MODULO DC-UPS SITOP 24 V/6 A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA SERIALE INGRESSO: DC 24 V/6,85 A USCITA: DC 24 V/6 A

Dati tecnici

Ingresso

Tensione di alimentazione / per DC / valore nominale 24 V

Tamponamento caduta rete

Tipo di accumulatore di energia con batterie

Corrente di carica / 1 0,2 A

Corrente di carica / 2 0,4 A

Uscita

tensione di uscita / in funzionamento da rete / con DC / valore nominale 24 V

Tensione di uscita / con funzionamento tampone / con DC / valore nominale 24 V

Tempo di ritardo avvio / tip. 1 s

Tempo di salita della tensione / della tensione di uscita / tip. 60 ms

Corrente di uscita / valore nominale 6 A

Potenza attiva erogata / tip. 144 W



Rendimento

Rendimento percentuale / con valore nominale della tensione di uscita / con valore nominale della corrente di uscita / tip. 95 %

Potenza attiva dissipata / con valore nominale della tensione di uscita / con valore nominale della corrente di uscita / tip. 7 W

Rendimento percentuale / in funzionamento con batteria / tip. 94,5 %

Potenza attiva dissipata / in funzionamento con batteria / tipica	8 W
Protezione e monitoraggio	
Funzione del prodotto / Protezione dall'inversione di polarità dell'accumulatore di energia	Si
Funzione del prodotto / protezione dall'inversione di polarità della tensione d'ingresso	Si
Segnalazione	
Interfaccia	
Parte integrante del prodotto / interfaccia PC	Si
Esecuzione dell'interfaccia	seriale
Sicurezza	
Separazione di potenziale / fra ingresso e uscita	No
Attestato di idoneità / omologazione UL	Si
Attestato di idoneità / marchio CE	Si
Grado di protezione IP	IP20
EMC	
Dati di funzionamento	
Temperatura ambiente / in esercizio	-25 ... +60 °C
Temperatura ambiente / per trasporto	-40 ... +85 °C
Temperatura ambiente / per immagazzinaggio	-40 ... +85 °C
Meccanica	
Esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
Larghezza / della custodia	50 mm
Altezza / della custodia	125 mm
Profondità / della custodia	125 mm
Larghezza di installazione	50 mm
Distanza da mantenere / in alto	50 mm
Distanza da mantenere / in basso	50 mm
Distanza da mantenere / a sinistra	0 mm
Distanza da mantenere / a destra	0 mm
Peso netto	0,45 kg
Caratteristica del prodotto / della custodia / custodia affiancabile	Si



letzte Änderung:

10-set-2012