



SITOP UPS500S ALIMENTATORE DI CONTINUITA' ESENTE DA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA BASE 5 KWS CON INTERFACCIA USB INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/15 A GRADO DI PROTEZIONE IP20

Dati tecnici

Ingresso

Tensione di alimentazione / per DC / valore nominale 24 V

Tamponamento caduta rete

Tipo di accumulatore di energia con condensatori

Contenuto di energia / dell'accumulatore di energia 5 kW-s

Corrente di carica / 1 1 A

Corrente di carica / 2 2 A

Uscita

tensione di uscita / in funzionamento da rete / con DC / valore nominale 24 V

Tensione di uscita / con funzionamento tampone / con DC / valore nominale 24 V

Tempo di ritardo avvio / tip. 0,6 s

Tempo di salita della tensione / della tensione di uscita / tip. 25 ms

Corrente di uscita / valore nominale 15 A



Potenza attiva erogata / tip. 360 W

Rendimento

Rendimento percentuale / con valore nominale della tensione di uscita / con valore nominale della corrente di uscita / tip. 97,5 %

Potenza attiva dissipata / con valore nominale della tensione di uscita / con valore nominale della corrente di uscita / tip. 9 W

Protezione e monitoraggio	
Funzione del prodotto / Protezione dall'inversione di polarità dell'accumulatore di energia	Si
Funzione del prodotto / protezione dall'inversione di polarità della tensione d'ingresso	Si
Segnalazione	
Interfaccia	
Parte integrante del prodotto / interfaccia PC	Si
Esecuzione dell'interfaccia	USB
Sicurezza	
Separazione di potenziale / fra ingresso e uscita	No
Attestato di idoneità / omologazione UL	Si
Attestato di idoneità / marchio CE	Si
Grado di protezione IP	IP20
EMC	
Dati di funzionamento	
Temperatura ambiente / in esercizio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente / per trasporto	-40 ... +70 °C
Temperatura ambiente / per immagazzinaggio	-40 ... +70 °C
Meccanica	
Esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
Larghezza / della custodia	120 mm
Altezza / della custodia	125 mm
Profondità / della custodia	125 mm
Larghezza di installazione	120 mm
Distanza da mantenere / in alto	50 mm
Distanza da mantenere / in basso	50 mm
Distanza da mantenere / a sinistra	0 mm
Distanza da mantenere / a destra	0 mm
Peso netto	1 kg
Caratteristica del prodotto / della custodia / custodia affiancabile	Si



letzte Änderung:

10-set-2012