



SITOP UPS501S MODULO DI AMPLIAMENTO 5 KWS PER UPS500S (2,5 KWS, 5 KWS) GRADO DI PROTEZIONE IP20

Dati tecnici

Ingresso

Tamponamento caduta rete

Tipo di accumulatore di energia	con condensatori
Contenuto di energia / dell'accumulatore di energia	5 kW-s

Uscita

Rendimento

Protezione e monitoraggio

Segnalazione

Interfaccia

Parte integrante del prodotto / interfaccia PC	No
Esecuzione dell'interfaccia	senza

Sicurezza

Attestato di idoneità / omologazione UL	Si
Attestato di idoneità / marchio CE	Si
Grado di protezione IP	IP20

EMC


Dati di funzionamento

Temperatura ambiente / in esercizio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente / per trasporto	-40 ... +70 °C

Temperatura ambiente / per immagazzinaggio	-40 ... +70 °C
Meccanica	
Esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
Larghezza / della custodia	70 mm
Altezza / della custodia	125 mm
Profondità / della custodia	125 mm
Larghezza di installazione	70 mm
Distanza da mantenere / in alto	50 mm
Distanza da mantenere / in basso	50 mm
Distanza da mantenere / a sinistra	0 mm
Distanza da mantenere / a destra	0 mm
Peso netto	0,7 kg

Caratteristica del prodotto / della custodia / custodia affiancabile

Si



letzte Änderung:

10-set-2012