



MODULO DC-UPS SITOP 24 V/40 A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' SENZA INTERFACCIA INGRESSO: DC 24 V/43 A USCITA: DC 24 V/40 A

## Dati tecnici

### Ingresso

Tensione di alimentazione / per DC / valore nominale 24 V

### Tamponamento caduta rete

Tipo di accumulatore di energia con batterie

Corrente di carica / 1 1 A

Corrente di carica / 2 2 A

### Uscita

tensione di uscita / in funzionamento da rete / con DC / valore nominale 24 V

Tensione di uscita / con funzionamento tampone / con DC / valore nominale 24 V

Tempo di ritardo avvio / tip. 1 s

Tempo di salita della tensione / della tensione di uscita / tip. 360 ms

Corrente di uscita / valore nominale 40 A

Potenza attiva erogata / tip. 960 W



### Rendimento

Rendimento percentuale / con valore nominale della tensione di uscita / con valore nominale della corrente di uscita / tip. 97,2 %

Potenza attiva dissipata / con valore nominale della tensione di uscita / con valore nominale della corrente di uscita / tip. 28,6 W

Rendimento percentuale / in funzionamento con batteria / tip. 96,9 %

Potenza attiva dissipata / in funzionamento con batteria / tipica	33,6 W
<b>Protezione e monitoraggio</b>	
Funzione del prodotto / Protezione dall'inversione di polarità dell'accumulatore di energia	Si
Funzione del prodotto / protezione dall'inversione di polarità della tensione d'ingresso	Si
<b>Segnalazione</b>	
<b>Interfaccia</b>	
Parte integrante del prodotto / interfaccia PC	No
Esecuzione dell'interfaccia	senza
<b>Sicurezza</b>	
Separazione di potenziale / fra ingresso e uscita	No
Attestato di idoneità / omologazione UL	Si
Attestato di idoneità / marchio CE	Si
Grado di protezione IP	IP20
<b>EMC</b>	
<b>Dati di funzionamento</b>	
Temperatura ambiente / in esercizio	-25 ... +60 °C
Temperatura ambiente / per trasporto	-40 ... +85 °C
Temperatura ambiente / per immagazzinaggio	-40 ... +85 °C
<b>Meccanica</b>	
Esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
Larghezza / della custodia	102 mm
Altezza / della custodia	125 mm
Profondità / della custodia	125 mm
Larghezza di installazione	102 mm
Distanza da mantenere / in alto	50 mm
Distanza da mantenere / in basso	50 mm
Distanza da mantenere / a sinistra	0 mm
Distanza da mantenere / a destra	0 mm
Peso netto	1,1 kg
Caratteristica del prodotto / della custodia / custodia affiancabile	Si



letzte Änderung:

10-set-2012