

**PORTAFUSIBILI PROTETTI PER CS
SHOCKSAFE FUSEHOLDERS FOR PCB**

PTF/45

**FUSIBILE TIPO
FUSE LINK**

5 x 20 mm

**MONTAGGIO
MOUNTING**

**CS
PCB**





Corrente nominale Rated Current	A
Tensione nominale Rated Voltage	VAC
Potenza dissipabile Rated Power Acceptance	W

10 Pending
250
2,5

Corpo isolante Housing	—
Temperatura ambiente ammissibile Admissible ambient air temperature	°C
Protezione contro le scosse elettriche Shocksafe category	PC
Grado di protezione Degree of protection	IP
Resistenza di contatto Contact Resistance	mΩ

PBT - UL 94 V0
-30 °C to 85 °C
PC2
IP20
< 5

 EN 60127-6	Corrente Nominale Rated Current	A
	Tensione nominale Rated Voltage	VAC
	Potenza dissipabile Rated Power Acceptance	W
 UL 512 + C22.2 no. 39	Corrente Nominale Rated Current	A
	Tensione nominale Rated Voltage	VAC
	Potenza dissipabile Rated Power Acceptance	W

10 Pending
250
2,5
10
250
—

Colore standard Standard colour	—
Altri colori Other colours	—
Accessori Accessories	Pag
Altri dati Other information	Pag

nero - black
A richiesta - On demand
sezione B/A2- section B/A2

