

**VG K (pressacavo standard in plastica)  
VG M20-K67 6-12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.  
Guarnizioni cavo, connettori ad innesto, elementi di bloccaggio e molto altro ancora.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VG M20-K67 6-12
Nr.Cat.	<a href="#">1909690000</a>
Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, poliammide 6
GTIN (EAN)	4032248536610
CPZ	50 Pezzo

## Foglio dati

### VG K (pressacavo standard in plastica) VG M20-K67 6-12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Lunghezza	39,5 mm	Lunghezza (pollici)	1,555 inch
Peso netto	9,96 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>