


UK 5 BU

Codice articolo: 3004090

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3004090>



Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite, Sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Colore: blu, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Dati commerciali

EAN	 4 017918 090616
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	9,39 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Omologazioni



Omologazioni

CSA, cUL Recognized, GOST, DNV, GL, RS

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
3003224	ATP-UK	Piastra divisoria, Lunghezza: 56 mm, Larghezza: 1,5 mm, Altezza: 45,7 mm, Colore: grigio
3022218	CLIPFIX 35	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 6 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: grigio
3022276	CLIPFIX 35-5	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2, KLM3 e KLM3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio
0800886	E/NS 35 N	Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio
1201442	E/UK	Supporto terminale, per montaggio su guida di supporto NS 32 o NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio
1024014	EA 5	Coperture singole, colore: trasparente
1024085	EA 5-WS	Coperture singole per morsetti, con una dicitura in nero (simbolo della tensione), inseribile a scatto, colore: trasparente/giallo
0201595	FB-150 METER	Barretta fissa, per derivazioni fisse in qualsiasi punto, in Cu, nichelata, lunghezza 1 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)

1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0204110	STL 10N/5N	Ponticello a gradini, N. poli: 2, Colore: alluminio
0204107	STL 35/ 5	Ponticello a gradini, N. poli: 2, Colore: alluminio/bianco
1302215	TS-K	Separatore, Lunghezza: 22 mm, Altezza: 22 mm, Colore: grigio
2303608	ZSR	Derivatore, in metallo, per derivazioni da FB-150, con vite e rondella
0200017	ZSR-EX	Derivatore, in metallo, per derivazioni da FB-150, con vite e rondella

Piastra term.

3003020	D-UK 4/10	Piastra terminale, Lunghezza: 42,5 mm, Larghezza: 1,8 mm, Altezza: 35,9 mm, Colore: grigio
---------	-----------	--

Ponticelli

0201155	EB 2- 6	Ponticello a pettine, N. poli: 2, Colore: grigio
0201142	EB 3- 6	Ponticello a pettine, N. poli: 3, Colore: grigio
0201139	EB 10- 6	Ponticello a pettine, N. poli: 10, Colore: grigio
0201029	FB 5- 6	Ponticello fisso, N. poli: 5, Colore: color argento
0201184	FB 10- 6	Ponticello fisso, N. poli: 10, Colore: color argento
0201281	FB 10- 6-EX	Ponticello fisso, N. poli: 10, Colore: color argento

0203438	FBI 2- 6	Ponticello fisso, N. poli: 2, Colore: color argento
0203250	FBI 10- 6	Ponticello fisso, N. poli: 10, Colore: color argento
0201650	FBI 100- 6	Ponticello fisso, N. poli: 100, Colore: color argento
0201867	FBI 20- 6	Ponticello fisso, N. poli: 20, Colore: color argento
1302338	IS-K 4	Supporto isolante ponticello, Colore: grigio
0301505	ISSBI 10- 6	Ponticello, N. poli: 10, Colore: color argento
0202280	LB 10-6 BU	Ponticello, N. poli: 10, Colore: blu
0202358	LB 10-6 GY	Ponticello, N. poli: 10, Colore: grigio
0202293	LB 10-6 RD	Ponticello, N. poli: 10, Colore: rosso
0202303	LB 100-6 BU	Ponticello, N. poli: 100, Colore: blu
0202303	LB 100-6 BU	Ponticello, N. poli: 100, Colore: blu
0202345	LB 100-6 GY	Ponticello, N. poli: 100, Colore: grigio
0202316	LB 100-6 RD	Ponticello, N. poli: 100, Colore: rosso
2303239	USBR 2-7	Ponticello sezionatore, N. poli: 2, Colore: color argento
2305538	USBRJ 2-7	Ponticello sezionatore, Colore: color argento

Siglatura

1007222	SBS 6:UNBEDRUCKT	Schede di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6 x 6,1 mm
0818085	UC-TM 6	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
1004115	WS 3- 6	Targhetta di segnalazione, con 2 viti in plastica, per 3 morsetti, passo 6 mm

1004209	WS 4- 6	Targhetta di segnalazione, con 2 viti in plastica, per 4 morsetti, passo 6 mm
1004403	WS 5- 6	Targhetta di segnalazione, con 2 viti in plastica, per 5 morsetti, passo 6 mm
0824992	ZB 6 CUS	Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm

Spina/adattatore

0309523	KSS 3- 6	Spina di cortocircuito, N. poli: 3, Colore: nero
0301547	KSS 6	Spina di cortocircuito, N. poli: 2, Colore: nero
0201731	MPS-IH BK	Cappuccio isolante, Colore: nero
0201689	MPS-IH BU	Cappuccio isolante, Colore: blu
0201702	MPS-IH GN	Cappuccio isolante, Colore: verde
0201728	MPS-IH GY	Cappuccio isolante, Colore: grigio
0201676	MPS-IH RD	Cappuccio isolante, Colore: rosso
0201663	MPS-IH WH	Cappuccio isolante, Colore: bianco
0201692	MPS-IH YE	Cappuccio isolante, Colore: giallo
0201744	MPS-MT	spina di prova
3001239	PS-UK 2,5 B/Z-6	spina di prova, Colore: rosso
0601292	PSB 3/10/4	Prese per spine di prova, Colore: color argento
0201304	PSBJ 3/13/4	Prese per spine di prova, Colore: color argento
0201647	RPS	Spina di riduzione, Colore: grigio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.