

UK 16 BU

Codice articolo: 3006098



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3006098>

Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite, Sezione: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Larghezza: 10,2 mm, Colore: blu, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Dati commerciali

EAN	 4 017918 091347
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	20,15 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Omologazioni



Omologazioni

cUL Recognized, GOST, DNV, GL

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
3003224	ATP-UK	Piastra divisoria, Lunghezza: 56 mm, Larghezza: 1,5 mm, Altezza: 45,7 mm, Colore: grigio
3022218	CLIPFIX 35	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 6 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: grigio
3022276	CLIPFIX 35-5	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2, KLM3 e KLM3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio
0800886	E/NS 35 N	Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio
1201442	E/UK	Supporto terminale, per montaggio su guida di supporto NS 32 o NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio
1024250	EA 7	Coperture singole, colore: trasparente
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0204518	STL 16/10	Ponticello a gradini, N. poli: 2, Colore: alluminio/bianco
0204097	STL 35/16	Ponticello a gradini, N. poli: 2, Colore: alluminio/bianco
1302215	TS-K	Separatore, Lunghezza: 22 mm, Altezza: 22 mm, Colore: grigio

Piastra term.

3006027	D-UK 16	Piastra terminale, Lunghezza: 42,5 mm, Larghezza: 1,5 mm, Altezza: 54 mm, Colore: grigio
3006108	D-UK 16 BU	Piastra terminale, Lunghezza: 42,5 mm, Larghezza: 1,5 mm, Altezza: 54 mm, Colore: blu

Ponticelli

0203153	EB 2-10	Ponticello a pettine, N. poli: 2, Colore: grigio
0203328	EB 3-10	Ponticello a pettine, N. poli: 3, Colore: grigio
0203137	EB 10-10	Ponticello a pettine, N. poli: 10, Colore: grigio
0203483	FBI 2-10	Ponticello fisso, N. poli: 2, Colore: color argento
0203276	FBI 10-10	Ponticello fisso, N. poli: 10, Colore: color argento
0203234	SB 2-10/15	Ponticello sezionatore, N. poli: 2, Colore: color argento

Siglatura

0818069	UC-TM 10	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 10,5 mm
0824605	UC-TM 10 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 10,5 mm
0829142	UCT-TM 10	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 8,9 x 9,6 mm
0829623	UCT-TM 10 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 8,9 x 9,6 mm
1004225	WS 4-10	Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, Tipo di montaggio: Viti, rivetti, per morsetti con spessore: 10 mm
1004429	WS 5-10	Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, Tipo di montaggio: Viti, rivetti, per morsetti con spessore: 10 mm
0824941	ZB 10 CUS	Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,15 x 10,5 mm
1053001	ZB 10:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 10,15 mm

Spina/adattatore

0310541	KSS 10	Spina di cortocircuito, N. poli: 2, Colore: nero
0303299	PSB 4/7/6	Prese per spine di prova, Colore: color argento
0303406	PSBJ 4/15/6 BK	Prese per spine di prova, Colore: nero
0303354	PSBJ 4/15/6 BU	Prese per spine di prova, Colore: blu
0303419	PSBJ 4/15/6 FARBLOS	Prese per spine di prova, Colore: neutro
0303370	PSBJ 4/15/6 GN	Prese per spine di prova, Colore: verde
0303396	PSBJ 4/15/6 GY	Prese per spine di prova, Colore: grigio
0303325	PSBJ 4/15/6 RD	Prese per spine di prova, Colore: rosso
0303383	PSBJ 4/15/6 VT	Prese per spine di prova, Colore: viola
0303312	PSBJ 4/15/6 WH	Prese per spine di prova, Colore: bianco

0303367	PSBJ 4/15/6 YE	Prese per spine di prova, Colore: giallo
---------	----------------	--

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.