


UK 35 BU

Codice articolo: 3008025



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3008025>

Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite, Sezione: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 0/1, Larghezza: 15,1 mm, Colore: blu, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32



Dati commerciali

EAN	 4 017918 091569
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	55,84 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Colore	blu

Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	15,1 mm
Lunghezza	50 mm
Altezza NS 35/7,5	62 mm
Altezza NS 35/15	69,5 mm
Altezza NS 32	67 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	150 A (con una sezione conduttore di 50 mm ²)
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale I _N	150 A
Tensione nominale U _N	1000 V
Parete laterale aperta	nein

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	50 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	18
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	0/1
Sezione conduttore flessibile min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	35 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	18
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	2
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	35 mm ²

2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,75 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	16 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,75 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	10 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	6 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	10 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	16 mm
Calibro a tampone	B9
Filettatura	M6
Coppia min.	3,2 Nm
Coppia max.	3,7 Nm

Omologazioni



Omologazioni CSA, GOST, KEMA-KEUR, UL Recognized, GL, KR, NK, PRS, RS, IECEx CB Scheme

Omologazioni Ex: ATEX, cUL Recognized, FM approved, IECEx, GL

Omologazioni richieste:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
3022218	CLIPFIX 35	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 6 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: grigio

3022276	CLIPFIX 35-5	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2, KLM3 e KLM3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio
0800886	E/NS 35 N	Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio
1201442	E/UK	Supporto terminale, per montaggio su guida di supporto NS 32 o NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio
1024263	EA 11	Copertura singola, per la copertura di un morsetto, inseribile a scatto, non siglabile, colore: trasparente
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0204107	STL 35/ 5	Ponticello a gradini, N. poli: 2, Colore: alluminio/bianco
0204084	STL 35/10	Ponticello a gradini, N. poli: 2, Colore: alluminio/bianco
0204097	STL 35/16	Ponticello a gradini, N. poli: 2, Colore: alluminio/bianco
3008096	TP-UK 35	Separatore, Larghezza: 2 mm, Colore: grigio
1302215	TS-K	Separatore, Lunghezza: 22 mm, Altezza: 22 mm, Colore: grigio

Ponticelli

0203166	EB 2-15	Ponticello a pettine, N. poli: 2, Colore: grigio
0205119	EB 2-15 K/UK 35	Ponticello a pettine, N. poli: 2, Colore: grigio
0205106	EB 3-15 K/UK 35	Ponticello a pettine, N. poli: 3, Colore: grigio
0205135	EB 10-15	Ponticello a pettine, N. poli: 10, Colore: grigio
0205096	EB 10-15 K/UK 35	Ponticello a pettine, N. poli: 10, Colore: grigio
0201333	FBI 2-15	Ponticello fisso, N. poli: 2, Colore: color argento
0201278	FBI 3-15	Ponticello fisso, N. poli: 3, Colore: color argento
0205203	KBI- 15	Ponticello a catena, N. poli: 1, Colore: color argento
0205232	SBH 2-15	Ponticello sezionatore, N. poli: 2, Colore: color argento

Siglatura

1004241	WS 4-15	Targhetta di segnalazione, Piastra, arancione, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, Tipo di montaggio: Viti, rivetti, per morsetti con spessore: 15 mm
1004445	WS 5-15	Targhetta di segnalazione, Piastra, arancione, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, Tipo di montaggio: Viti, rivetti, per morsetti con spessore: 15 mm
0824945	ZB 15 CUS	Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 15,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 15,1 mm
0811972	ZB 15:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 15,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 15,1 mm

Spina/adattatore

0311634	PS-IH BK	Cappuccio isolante, Colore: nero
0311582	PS-IH BU	Cappuccio isolante, Colore: blu
0311605	PS-IH GN	Cappuccio isolante, Colore: verde
0311621	PS-IH GY	Cappuccio isolante, Colore: grigio
0311579	PS-IH RD	Cappuccio isolante, Colore: rosso
0311618	PS-IH VT	Cappuccio isolante, Colore: viola
0311566	PS-IH WH	Cappuccio isolante, Colore: bianco
0311595	PS-IH YE	Cappuccio isolante, Colore: giallo
0311647	PS-MT	spina di prova
0205290	PSB 6/5/6	Prese per spine di prova, Colore: color argento

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.